


E18129



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0060E04



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...105
Protectie	IP 68
Date mecanice	
Greutate [g]	2100,131
Dimensiuni [mm]	31 x 14,5 x 31
Materiale	PVC
Material turnat	PVC
Material piuliță	inox (1.4571/316Ti)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0060E04

Conectare electrică


Cablu: 60 m, PVC, gri; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



5: neocupat
Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb