





Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH140MSS0005A11



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	635,029
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 50
Materiale		PUR negru
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x M16, drept; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată




E18147



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH140MSS0005A11

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben