


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002X04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 300 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-45...105

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

158,757

Dimensiuni

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiale

TPE

Material turnat

TPE

Material piuliță

Zinc, invelis epoxidic

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOAH040MSS0002X04

Conectare electricăCabluri: 2 m, TPE-S, negru; 4 x 0,75 mm² / AWG 18**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: Zinc, învelis epoxidic; Contacte: aurit

**Racord**

BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb