




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0030E04



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 300 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...105

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

1088,621

Dimensiuni

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4571/316Ti)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040VAS0030E04

Conectare electrică

Cablu: 30 m, PVC, gri; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Racord



5: neocupat
Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb