


## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB030VAS0020E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

## Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...105

Protectie

IP 68

## Date mecanice

Greutate

[g]

5238,988

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

inox (1.4404 / 316L)

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

# E18166



## Cabluri de conectare cu mufa


ADOGB030VAS0020E03

### Conectare electrică


Cablu: 20 m, PVC, gri; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit



### Racord



BK =  
GN =  
WH =

Culorile conecticii :  
negru  
verde  
alb