




Mufa tip mama adaptoare

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-Inel




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...100
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	113,398
Materiale		Capsula: alama nichelată; Etanșare: FKM; piuliță olandeză: alama nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Mufa tip mama adaptoare**

RDOGF040MSS00.3-04

Conectare electricăCablul: 0,5 m, PVC, galben, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M8; codificare: A

**Racord**

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb