




Cablu de conectare

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...105
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	63,503
Materiale		TPE
Material turnat		TPE
Material piuliță		inox (1.4571/316Ti)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Conectare electrică

Cablu: 2,5 m, PVC, gri; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPE; Blocare: inox (1.4571/316Ti); Contacte: aurit

