





Rezistor terminal CAN bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	22,68
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 52,8
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit






Rezistor terminal CAN bus

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

