


Cablu de conectare

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Curent total Max.

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate

[g]

204,116

Materiale

PVC

Material turnat

PVC

Material piuliță

Zinc, invelis epoxidic

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: Zinc, invelis epoxidic; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, Fara Halogen, galben, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: Zinc, invelis epoxidic; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm

