


E19901



Insula de conexiuni

ZDO6H040MSS0010A09

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...110 AC/DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-15...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	18 x 54 x 100
Numarul de porturi splitter box		6

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Insula de conexiuni


ZDO6H040MSS0010A09

Conectare electrică

Cablul: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A



Racord

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben