




Distribuitoar Y

ZDO2H045MSS0010B05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Distribuitoare Y

ZDO2H045MSS0010B05

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb