


E19908



Insula de conexiuni

ZDO8H040MSS0010B11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...110 AC/DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-15...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	16 x 54 x 127
Numarul de porturi splitter box		8

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Insula de conexiuni

ZDO8H040MSS0010B11

Conectare electrică

Cablul: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A



Racord

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben