




## Date electric

|                                     |     |                |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| Tensiune de lucru                   | [V] | 10...110 AC/DC |
| Curent total Max. pe modul/<br>slot | [A] | 4              |
| Curent total Max.                   | [A] | 12             |

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -15...90 |
| Protectie               |      | IP 67    |

## Date mecanice

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Dimensiuni [mm]                 | 16 x 54 x 127 |
| Numarul de porturi splitter box | 8             |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|



## Insula de conexiuni

## Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A



## Racord

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...8) | C |
| BU    | 3 (1...8) | C |
| GN/YE | 5 (1...8) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |
| PK    | 4 (5)     | C |
| RD    | 4 (6)     | C |
| BK    | 4 (7)     | C |
| VT    | 4 (8)     | C |

## Culorile conecticii :

|         |              |
|---------|--------------|
| BK =    | negru        |
| BN =    | maro         |
| BU =    | albastru     |
| GN =    | verde        |
| GN/YE = | verde/galben |
| GY =    | gri          |
| PK =    | roz          |
| RD =    | roșu         |
| VT =    | violet       |
| WH =    | alb          |
| YE =    | galben       |