


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGB030MSS0002E03



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 300 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...80
Protecție		IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	131,7
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGB030MSS0002E03

Conectare electricăCabluri: 2 m, PVC, negru, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune

**Racord**

BN = Culoarele conecticii :
BU = maro
GN/YE = albastru
 verde/galben