


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-PPV-M6



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

220

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

48

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

35

Lungime totală

[mm]

600



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-PPV-M6

Rază minimă îndoire	[mm]	10
Dispunere fibre		
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PU
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
		saibe dintate: 2
		Piuliță moletată: 1 x M11
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.