


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

1

Lungimea capului de sesizare [mm]

5

Lungime totală [mm]

100

Rază minimă îndoire [mm]

10

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

E20444



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	PVC
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.