




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

2,5

Lungimea capului de sesizare [mm]

10

Lungime totală [mm]

800

Rază minimă îndoire [mm]

10

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

E20449



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	E20106
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.