




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0002E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11637
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU transparent
Material turnat		TPU, transparent
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E20476



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH043MSS0002E04

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
WH =	albastru
	alb