


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20055

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală

[mm]

600

E20503



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Acril
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.