




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20129

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

220; (-10 %)

E20520



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.