


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6/2m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20570

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

45

Lungime totală

[mm]

2000

E20524



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6/2m

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		Silicon metal
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.