


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-E3/1,5m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20492

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

1500

E20536



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-E3/1,5m

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		Silicon metal
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.