


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-R3/1,5m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie [mm]

3

Lungimea capului de sesizare [mm]

10

Lungime totală [mm]

1500

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

E20540



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-R3/1,5m

Materialul fibrei

Silicon metal

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.