

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-M8/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

23

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

6000

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

Aluminiu

E20558



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-M8/6M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.