


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20412

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

156; (-6 mm)

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale		Adaptor: PPE
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PVC
Accesorii		
Articole livrate		E20103
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.