




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-MPV-M6/1,2M



Aplicatie

Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice [mm] 15

OUF

Distanța fibrei optice [mm] 15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...80

Date mecanice

Greutate [g] 84,5

Versiunea capului de detectie drept

Filetul capului de detectie M6

Lungime totală [mm] 1200

Rază minimă îndoire [mm] 20

Disponere fibre

Materialul fibrei PMMA

Materialul capului fibrei inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei Silicon metal

Accesorii

Accesorii (furnizate) Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox

saibe dintate: 2

Piuliță moletată: 1 x M11

E20571



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-MPV-M6/1,2M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.