


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-N-V-M8

Articol scos din productie



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

70

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

113,6

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoie

[mm]

30

Disponere fibre



Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Vitalon

E20575



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-N-V-M8

Accesorii

Articole livrate

Piulițe hexagonale: 2 x M8

saibe dintate: 2

Piuliță moletată: 1 x M30

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.