


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OBF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

70

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală [mm]

600

Rază minimă îndoie [mm]

30

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PE

E20631



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.