




Conector montaj

ADAPTER PLUG US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -40...85

Protectie IP 67

Date mecanice

Greutate [g] 0,013

Filet de montaj M16

Materiale alama nichelată

Material turnat alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: alama, nichelată





Conector montaj

ADAPTER PLUG US-100

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
WH =	albastru
	alb