


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-MPV-M6/3M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Design robust, pentru utilizarea în medii industriale
dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

250

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

13

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

13

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

158

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Dispunere fibre



Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Silicon metal

E20692



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-MPV-M6/3M

Accesorii

Articole livrate

Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox

saibe dintate: 2

Piuliță moletată: 1 x M11

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.