


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-E1/2,5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

6

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

6

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

1

Lungimea capului de sesizare [mm]

5

Lungime totală [mm]

2500

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

E20698



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-E1/2,5M

Materialul fibrei	Silicon metal
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.