


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-E-A-M4R/1m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...70

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

15

Lungime totală

[mm]

1000

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Materialul fibrei

Acril

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PE

E20701



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-E-A-M4R/1m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.