



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20072

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Lungime totală

[mm]

1000

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

Aluminiu

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.