


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-E-V-E6R/2m



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

60

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

420

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

150

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

52

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

6

E20715



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-E-V-E6R/2m

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	25
Dispunere fibre		⊙
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PE
Accesorii		
Articole livrate		E20103
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.