




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0002B08




Aplicatie		
Caracteristici speciale		cablu ecranat
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	125,5
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Cabluri de conectare cu mufa**

ADOGH080MSS0002B08

Conectare electricăCabluri: 2 m, PUR, negru, ecranat; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată

**Racord**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Culori conform DIN 47100

Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
WH =	alb
YE =	galben
screen =	Ecran