


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-18-A-A-M6/1M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

25

Lungime totală [mm]

1000

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PVC

E20742



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-18-A-A-M6/1M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.