




Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20767

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

45

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

80

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

0,011

Versiunea capului de detectie

drept



Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Filetul capului de detectie	M5
Lungime totală [mm]	confeționabil
Dispunere fibre	●
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M5
	Saibe: 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.