



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PE

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.