


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-R3/5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

0,001

Lungime totală

[mm]

5000

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Disponere fibre



Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Silicon metal

Accesorii

Articole livrate

E20103