




## Senzor fibra optica de tip bariera

FE-50-V-V-R5



## Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

## Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF; ODF; OMF

## OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

1000

## ODF

Distanța fibrei optice

[mm]

4

## OMF

Distanța fibrei optice

[mm]

800

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-58...315

## Date mecanice

Greutate

[g]

196

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

900

Rază minimă îndoie

[mm]

19

Disponere fibre



**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-50-V-V-R5

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materialul fibrei         | Sticlă                |
| Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303)    |
| Materialul fibrei         | inox(1.4305 / 303)    |
| <b>Accesorii</b>          |                       |
| Articole livrate          | piulite de blocare: 2 |
|                           | #aibe elastice: 2     |
| <b>Observații</b>         |                       |
| Unitate de ambalare       | 1 buc.                |