

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-50-V-V-R5



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OBF; ODF; OMF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

150

ODF

Distanța fibrei optice

[mm]

1

OMF

Distanța fibrei optice

[mm]

175

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-58...315

Date mecanice

Greutate

[g]

112

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

900

Rază minimă îndoie

[mm]

19

Dispunere fibre



E20829



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-50-V-V-R5

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	inox(1.4305 / 303)
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.