


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice [mm] 20

OUF

Distanța fibrei optice [mm] 20

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie drept

Filetul capului de detectie M4

Lungime totală [mm] 600

Rază minimă îndoire [mm] 20

Materiale Adaptor: ABS

Materialul fibrei Sticlă

Materialul capului fibrei AluminIU

E20835



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M4

Materialul fibrei

PVC

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.