




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-50-V-V-E4,7



Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Raza de detectie		
Distanța cu amplificator de tip fibra optica		OBF; ODF; OMF
OBF		
Distanța fibrei optice	[mm]	150
ODF		
Distanța fibrei optice	[mm]	1
OMF		
Distanța fibrei optice	[mm]	175
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-58...315
Date mecanice		
Greutate	[g]	112,5
Versiunea capului de detectie		drept
Diametrul capului de detectie	[mm]	4,7
Lungime totală	[mm]	900
Dispunere fibre		Ⓢ
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		inox(1.4305 / 303)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.