



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-50-V-V-E2,3

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF

OBF

Distanța fibrei optice [mm]

110

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-58...315

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

8

Lungime totală [mm]

900

Rază minimă îndoire [mm]

19

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

inox(1.4305 / 303)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.