




Reflector pentru senzori laser retro-reflexivi

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm adancime

Aplicatie

Execuție	rotund, pentru senzori laser retro-reflexivi, M3
----------	--

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-10...60
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	2,3
Dimensiuni	[mm]	Ø 10 / L = 6
Suprafașă reflectorizantă	[mm]	Ø 8
Materiale	Șurub: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); Șaibă elastică: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); Piuliță: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); panoul frontal: PMMA; baza: ABS	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------