




Reflector pentru senzori laser retro-reflexivi

REFLECTOR LASER TS-15



1 M3 8 mm adancime

Aplicatie

Execuție

rotund, pentru senzori laser retro-reflexivi, M3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-10...60

Date mecanice

Greutate

[g]

2,8

Dimensiuni

[mm]

Ø 15 / L = 6

Suprafașă reflectorizantă

[mm]

Ø 13

Materiale

Șurub: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); Șaibă suport: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); Piuliță: oțel inoxidabil (1.4401 / 316); panoul frontal: PMMA; baza: ABS

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.