


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

330

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

42,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6

Lungimea capului de sesizare [mm]	25
Lungime totală [mm]	600; (+20 mm)
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	Ⓢ
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M11

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------