


## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1



| Aplicatie                                    |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Principiu de functionare                     | Senzor reflexiv difuz                 |
| Aplicatie                                    | Pentru utilizare în medii industriale |
| Raza de detectie                             |                                       |
| Distanța cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF; OOF; OUF                    |
| OCF (High Power)                             |                                       |
| Distanța fibrei optice [mm]                  | 40                                    |
| OKF                                          |                                       |
| Distanța fibrei optice [mm]                  | 8                                     |
| OOF                                          |                                       |
| Distanța fibrei optice [mm]                  | 24                                    |
| OUF                                          |                                       |
| Distanța fibrei optice [mm]                  | 8                                     |
| Condițiile mediului                          |                                       |
| Temperatură de ambianță [°C]                 | -20...80                              |
| Date mecanice                                |                                       |
| Greutate [g]                                 | 37,5                                  |
| Versiunea capului de detectie                | drept                                 |
| Diametrul capului de detectie [mm]           | 1                                     |



## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Lungimea capului de sesizare [mm] | 5                  |
| Lungime totală [mm]               | 600                |
| Rază minimă îndoire [mm]          | 20                 |
| Disponere fibre                   | Ⓢ                  |
| Materiale                         | Adaptor: PPE       |
| Materialul fibrei                 | Sticlă             |
| Materialul capului fibrei         | inox(1.4305 / 303) |
| Materialul fibrei                 | PVC                |

## Accesorii

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Articole livrate | Brățară de fixare:, E20107 |
|------------------|----------------------------|

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|