


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

340

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

47

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4

Lungimea capului de sesizare [mm]	10
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	Ⓜ
Materiale	Adaptor: PPE
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC

Accesorii

Articole livrate	E20103
------------------	--------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------