


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-R4



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

290

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

51,5

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-R4

Lungimea capului de sesizare [mm]	10
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20; (la instalare fixă)
Disponere fibre	Ⓢ
Materiale	Adaptor: ABS
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu

Accesorii

Articole livrate	Brăţară de fixare:, E10221
------------------	----------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------